



Greenspace Flex

RS378B P33 940 PSD-E NB M87

Greenspace Flex, 33 W, 940 neutral white, DALI, IP20 |
Perlindungan jari

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	2.400 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	73 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Warna sumber cahaya	940 neutral white

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	33 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	DALI
Antarmuka kontrol	DALI

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aloi Aluminium
Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Warna Housing	Abu-abu
Lapisan penutup optik	Opal
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J tambahan standar]
Tipe penutup optik	PMMA
Berat Bersih (Bagian)	0,850 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Greenspace Flex

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	RS378B P33 940 PSD-E NB M87
Nama lengkap produk	RS378B P33 940 PSD-E NB M87

Kode produk lengkap	911401539171
Kode urutan	911401539171
No. Material (12NC)	911401539171
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12

Dimensional drawing

