



GreenSpace Flex

RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55

GreenSpace Flex, 15 W, 930 暖白光, 類比, IP20 | 可防止手指侵入

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

产品数据

一般資訊		控制介面		類比	
照明 source 引擎類型	LED				
價值階梯	效能				
照明技術		機械與外罩			
光通量	1,350 lm	外殼材質	鋁合金		
相關色溫 (標稱)	3000 K	光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯		
光效 (額定) (標準)	90 lm/W	外罩色彩	灰色		
演色性指數 (CRI)	>90	光學罩表面處理	乳白色		
光源色彩	930 暖白光	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]		
運轉與電力		機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]		
輸入電壓	220-240 V	光學罩類型	PMMA		
線路頻率	50 or 60 Hz	淨重 (個)	0.280 kg		
耗電量	15 W	認證與應用			
功率因數 (比值)	0.9	CE 標誌	是		
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-	環境溫度範圍	-20 至 +45 °C		
保護等級 IEC	安全等級 II	初始效能 (符合 IEC 標準)			
控制與調光		光通量容限	-10% / +10%		
可調光	1-10V	功耗容差	+/-10%		
		產品資料			
		下訂產品名稱	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55		

Greenspace Flex

完整產品名稱	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55
完整產品代碼	911401540771
訂單代碼	911401540771
材質 Nr. (12NC)	911401540771

分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	48

二维绘图

