



GreenUp Track

ST306T P10 940 PSD WB WH SR

GreenUp Track, 10 W, 900 lm, 4000 K, 根據驅動器 (1-10V、DALI...)

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Track 產品系列提供完整的軌道燈解決方案，產品設計服膺美學，外觀輕巧，全面控制可用性和完整規格選項。提供出色的演色性和眩光控制效果，專為商店與飯店照明應用量身定制。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	價值

照明技術	
光通量	900 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	90 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	940 中性白光

運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	10 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	210
保護等級 IEC	安全等級 I

控制與調光	
可調光	是
控制介面	根據驅動器 (1-10V、DALI...)

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	煙燻
整體長度	150 mm
整體寬度	95 mm
整體高度	200 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	200 x 95 x 150 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	透鏡
淨重 (個)	1.042 kg

認證與應用

CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	ST306T P10 940 PSD WB WH SR
--------	-----------------------------

完整產品名稱	ST306T P10 940 PSD WB WH SR
完整產品代碼	872016952618199
訂單代碼	911401542222
材質 Nr. (12NC)	911401542222
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169526181
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8720169537675

二维绘图

