



# GreenSpace Surface Mount

## SM303C P24 940 PSU VWB

GreenSpace Surface Mount, 24 W, 2280 lm, 4000 K, Làm mờ, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenSpace Surface Mount là dòng đèn downlight lắp ngang, dành riêng cho các ứng dụng chiếu sáng lắp treo và lắp nổi. Dòng đèn này đem đến các tùy chọn toàn diện về giải pháp chóa quang học, quang thông đầu ra và nhiệt độ màu, đồng thời có nhiều kiểu dáng đa dạng.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Loại nguồn sáng	-	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Thang giá trị	Hiệu suất	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-
Thông tin kỹ thuật về đèn		Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Quang thông	2.280 lm	Cơ khí và vỏ đèn	
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	95 lm/W	Vật liệu chụp quang học	Acrylic
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90	Màu vỏ đèn	Trắng
Màu sắc nguồn sáng	940 trắng trung tính	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Vận hành và điện		Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Điện áp đầu vào	220-240 V	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Tần số dòng	50 to 60 Hz		
Mức tiêu thụ điện	24 W		

## GreenSpace Surface Mount

Kiểu chụp quang học	Acrylic
Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,050 kg
<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Đấu CE	Không
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	SM303C P24 940 PSU VWB

Tên sản phẩm đầy đủ	SM303C P24 940 PSU VWB
Mã sản phẩm đầy đủ	872016953052299
Mã đơn hàng	911401547932
Số vật liệu (12NC)	911401547932
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169530522
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vỏ	8720169542013

### Bản vẽ kích thước

