

PHILIPS

Lighting



GreenUp Magnetic Flex

ST307Z LECP

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Dây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Magnetic Flex là dòng sản phẩm toàn diện với thiết kế từ tính, hỗ trợ phương án lắp đặt và vận hành dễ dàng, linh hoạt hơn. Dòng sản phẩm này đem đến đầy đủ lựa chọn về sản phẩm đa dạng và khả năng điều khiển. GreenUp Magnetic Flex cho khách hàng khả năng linh hoạt tuyệt đối để thỏa sức sáng tạo những mô hình chiếu sáng điệu kỳ.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Góc	
Thang giá trị	Giá trị		-
		Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,060 kg
Vận hành và điện		Phê duyệt và ứng dụng	
Điện áp đầu vào	- V	Dấu CE	Không
Tần số lưới điện	- Hz		
Cấp bảo vệ IEC	-	Dữ liệu sản phẩm	
Cơ khí và vỏ đèn		Tên sản phẩm đặt hàng	ST307Z LECP
Chiều dài tổng thể	320 mm	Tên sản phẩm đầy đủ	ST307Z LECP
Chiều rộng tổng thể	19 mm	Mã sản phẩm đầy đủ	872016952900799
Chiều cao tổng thể	18 mm	Mã đơn hàng	911401548832
Đường kính tổng thể	320 mm	Số vật liệu (12NC)	911401548832
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	18 x 19 x 320 mm	Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Vật liệu	Nhôm	EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169529007
Mã bảo vệ chống xâm nhập	-	Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	100
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	-	EAN/UPC - Vô	8720169540491
Màu phụ kiện	Đen		

GreenUp Magnetic Flex

Bản vẽ kích thước

