PHILIPS

Lighting

GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED70/840 L1500 L1 S WB

GreenPerform Batten G3 BN398C, 52 W, 7100 lm, 4000 K, Trắng đục

GreenPerform batten BN398C là bộ đèn LED dạng thanh cạnh tranh về chi phí với hiệu suất tốt và có nhiều tùy chọn về gói quang thông (lumen) cho các ứng dụng bán lẻ và công nghiệp. Nó cung cấp nhiều tùy chọn lắp đặt khác nhau bao gồm lắp nổi trên bề mặt hoặc treo thả. Cộng thêm nhiều thiết kế quang học của sản phẩm đem lại sự phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bộ điều khiển	-
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Thời hạn bảo hành	3 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	7.100 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	136,53846153846155 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥80
Số lượng nguồn sáng	5
Góc chiếu của nguồn sáng	- °
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Loại chóa quang học	Trắng đục
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	-
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0 m²

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Dòng khởi động	19 A
Thời gian khởi động	420 ms
Công suất	52 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.95
Kết nối	-
Cáp	Cáp 0,3 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	13
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng

GreenPerform Batten G3 BN398C

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-
Độ mờ tối đa	20%

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Polymethyl methacrylate
Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng
Phụ kiện/Thiết bị gá lắp	Giá neo
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	1.539 mm
Chiều rộng tổng thể	58 mm
Chiều cao tổng thể	58 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	58 x 58 x 1539 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Không có thấu kính
Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,090 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Thông số kỹ thuật về rủi ro quang học	0,2 m
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Không
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	0 đến +30°C

UV

Bức xạ UV-C	0 W
Bức xạ UV-C được xác định ở 0,2 m	0 mW/m²

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<30
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BN398X LED70/840 L1500 L1 S WB
Tên sản phẩm đầy đủ	BN398X LED70/840 L1500 L1 S WB
Mã sản phẩm đầy đủ	692382865749900
Mã đơn hàng	911401549602
Số vật liệu (12NC)	911401549602
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828657499
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	6923828657499

Bản vẽ kích thước



GreenPerform Batten G3 BN398C

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Tháng 4 14 - dữ liệu có thể thay đổi