



GreenPerform Panel RC099V G3

RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC

GreenPerform Panel RC099V G3, 115 lm/W, 940 blanco neutro, DALI

GreenPerform panel RC099V G3 es un panel LED económico que ofrece una luz confortable con una excelente uniformidad. Ofrece 3 tipos, 600×600, 300×1200 y 600×1200 mm con un máximo de 140 lm/W. La versión UGR19 aporta más confort visual en la oficina. Equipado con Dali, Interact y EcoSet, RC099V G2 ofrece una fácil conexión al sistema de control para lograr un mejor ahorro de energía.

Datos del producto

Información general		Factor de potencia (fracción)		0.9
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	17	
Nivel	Rendimiento	Clase de protección IEC	Clase de seguridad II	
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación		
Flujo luminoso	3.700 lm	Regulable	DALI	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Interfaz de control	DALI	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	115 lm/W	Mecánica y carcasa		
Índice de producción de color (IRC)	90	Material de la carcasa	Metal	
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro	Material de cubierta/lente óptico	Poliestireno	
Clasificación de brillo unificada CEN	19	Color de la carcasa	Blanco RAL 9003	
Operación y aspectos eléctricos		Acabado de cubierta/lente óptico	Humo	
Voltaje de entrada	220-240 V	Longitud total	595 mm	
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Ancho total	595 mm	
Consumo de energía	31,5 W	Altura total	35 mm	

GreenPerform Panel RC099V G3

Diámetro total	595 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	35 x 595 x 595 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]
Tipo de cubierta óptica	PS
Peso neto (pieza)	2,100 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC
Nombre del producto completo	RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC
Código del pedido	911401551543
N.º de material (12NC)	911401551543
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4

Plano de dimensiones

