



GreenPerform Panel RC099V G3

RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120

GreenPerform Panel RC099V G3, 126 lm/W, 940 trắng trung tính, DALI

GreenPerform panel RC099V G3 là đèn panel LED có giá cả phải chăng, cung cấp ánh sáng dễ chịu với tính đồng nhất tuyệt vời. Đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và 600x1200 mm với tối đa 140 lm/w. Đèn có UGR19, giúp tăng cảm giác dễ chịu về thị giác trong văn phòng. Được trang bị công nghệ Dali, Interact và EcoSet, RC099V G2 giúp bạn kết nối dễ dàng với hệ thống điều khiển nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng.

Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | |
|-----------------|-----------|
| Loại nguồn sáng | LED |
| Thang giá trị | Hiệu suất |

| Thông tin kỹ thuật về đèn | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Quang thông | 4.000 lm |
| Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) | 4000 K |
| Quang hiệu (định mức) (Danh định) | 126 lm/W |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | 90 |
| Màu sắc nguồn sáng | 940 trắng trung tính |
| Hệ số chói lóa đồng nhất CEN | 22 |

| Điều khiển và điều chỉnh độ sáng | |
|----------------------------------|------|
| Có thể điều chỉnh độ sáng | DALI |
| Giao diện điều khiển | DALI |

| Cơ khí và vỏ đèn | |
|-------------------------------|----------------|
| Vật liệu vỏ đèn | Kim loại |
| Vật liệu chụp quang học | Polystyrene |
| Màu vỏ đèn | RAL 9003 trắng |
| Lớp hoàn thiện chụp quang học | Khô |
| Chiều dài tổng thể | 1.195 mm |

| Vận hành và điện | |
|------------------|-------------|
| Điện áp đầu vào | 220-240 V |
| Tần số dòng | 50 or 60 Hz |

| | |
|--|----------------|
| Mức tiêu thụ điện | 31,5 W |
| Hệ số công suất (Tỷ lệ) | 0,9 |
| Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | 17 |
| Cấp bảo vệ IEC | Cấp an toàn II |

GreenPerform Panel RC099V G3

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Chiều rộng tổng thể | 295 mm |
| Chiều cao tổng thể | 35 mm |
| Đường kính tổng thể | 1.195 mm |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 35 x 295 x 1195 mm |
| Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20 [Bảo vệ ngón tay] |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK02 [0,2 J tiêu chuẩn] |
| Kiểu chụp quang học | PS |
| Trọng lượng tịnh (Bộ) | 1,800 kg |
| Phê duyệt và ứng dụng | |
| Dấu CE | Có |
| Nhiệt độ môi trường cho phép | -20 °C đến 45 °C |

| | |
|---|---------------------------------|
| Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC) | |
| Dung sai quang thông | -10% / +10% |
| Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10% |
| Dữ liệu sản phẩm | |
| Tên sản phẩm đặt hàng | RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120 |
| Tên sản phẩm đầy đủ | RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120 |
| Mã đơn hàng | 911401551743 |
| Số vật liệu (12NC) | 911401551743 |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1 |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 4 |

Bản vẽ kích thước

