



# GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED60S/840 L1 W L1500

GreenPerform Waterproof G3, 43.6 W, 6000 lm, 4000 K,  
Kablosuz

GreenPerform Su Geçirmez G3, zorlu uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Yalnızca mükemmel optik performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca Interact gibi IoT yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştığı için özelleştirme, kolaylık ve veriye dayalı fikir seçenekleri de sunar.

## Güvenlik ve uyarılar

- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP65 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

## Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Sürücü birimi sayısı              | 1 ünite         |
| Sürücü                            | EB [Elektronik] |
| Tertibat dahildir                 | Evet            |
| Işık kaynağı motoru türü          | LED             |
| Service etiketi                   | Evet            |
| Değer merdiveni                   | Performans      |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                 |
| Işık Akısı                        | 6.000 lm        |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 4000 K          |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 137,6 lm/W      |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | 80              |

| Işık kaynağı sayısı           | 1                         |
|-------------------------------|---------------------------|
| Işık kaynağı rengi            | 840 nötr beyaz            |
| Optik sistem türü             | -                         |
| Birleşik parlama derecesi CEN | Not applicable            |
| Çalıştırma ve Elektrik        |                           |
| Giriş Voltajı                 | 220 ila 240 V             |
| Hat Frekansı                  | 50 to 60 Hz               |
| Kalkış Akımı                  | 19 A                      |
| Ani akım süresi               | 420 ms                    |
| Güç Tüketimi                  | 43,6 W                    |
| Güç Faktörü (Kesir)           | 0.9                       |
| Bağlantı                      | 3 kutuplu itmeli konektör |

# GreenPerform Waterproof G3

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kablo                           | -                 |
| MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 13                |
| Rastgele anahtara uygun         | Evet              |
| Koruma sınıfı IEC               | Güvenlik sınıfı I |

## Kontroller ve Dim Etme

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Dim Edilebilir        | Kablosuz dim etme |
| Kontrol arayüzü       | Kablosuz          |
| Maksimum dim seviyesi | 20%               |

## Mekanik ve Muhafaza

|  |  |
|--|--|
| Muhafaza Malzemesi                         | Plastik  |
| Reflektör malzemesi                        | Çelik  |
| Optik sistem malzemesi                     | Polikarbon   |
| Optik kapak malzemesi                      | Polikarbon   |
| Muhafaza Rengi                             | Gri  |
| Montaj cihazı                              | Montaj ayağı   |
| Optik kapak kaplaması                      | Şeffaf   |
| Toplam uzunluk                             | 1.515 mm   |
| Genel genişlik                             | 80 mm  |
| Genel yükseklik                            | 76 mm  |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 76 x 80 x 1515 mm  |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı               | IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu               | IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]                       |
| Optik kapak tipi                           | Polikarbon çanak/kapak                                     |
| Net Ağırlık (Parça Başı)                   | 1,690 kg   |

## Onay ve Uygulama

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Ateşleme teli testi           | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn                    |
| Alev alma işareti             | -  |
| CE işareti                    | Evet   |
| ENEC işareti                  | -  |
| Fotobiyolojik risk            | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| EU RoHS ile uyumludur         | Hayır  |
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 35 °C  |
| Ortam sıcaklığı aralığı       | -20 ila +45 °C                                 |


## Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Işık akısı toleransı   | -10% / +10%         |
| Başlangıç renk türü    | (0.38, 0.38) SDCM≤3 |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10%              |

## Ürün Verileri

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Sipariş ürün adı                           | WT198X LED60S/840 L1 W L1500 |
| Tam ürün adı                               | WT198X LED60S/840 L1 W L1500 |
| Tam ürün kodu                              | 872016953236699              |
| Sipariş kodu                               | 53236699                     |
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401551802                 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                            |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8720169532366                |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 9                            |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8720169543850                |

## Boyutlu çizim



| Type  | Dimension (mm) |      |    |    |       |       | Nr. Of Clips |
|-------|----------------|------|----|----|-------|-------|--------------|
|       | A              | B    | C  | D  | E min | E max |              |
| 1600  |                | 665  |    |    | 308   | 512   | 6            |
| 1100  | 76             | 1215 | 80 | 38 | 538   | 1062  | 10           |
| 11500 |                | 1515 |    |    | 838   | 1362  | 12           |

## GreenPerform Waterproof G3

