



GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED40S/865 L1 W L1200

GreenPerform Waterproof G3, 28.9 W, 4000 lm, 6500 K,
Kablosuz

GreenPerform Su Geçirmez G3, zorlu uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Yalnızca mükemmel optik performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca Interact gibi IoT yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştığı için özelleştirme, kolaylık ve veriye dayalı fikir seçenekleri de sunar.

Güvenlik ve uyarılar

- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP65 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	EB [Elektronik]
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	4.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	138,4 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Optik sistem türü	-
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	8 A
Ani akım süresi	186 ms
Güç Tüketimi	28,9 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	3 kutuplu itmeli konektör

GreenPerform Waterproof G3

Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	84
Rastgele anahtara uygun	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Kablosuz dim etme
Kontrol arayüzü	Kablosuz
Maksimum dim seviyesi	20%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Plastik
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	1.215 mm
Genel genişlik	80 mm
Genel yükseklik	76 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	76 x 80 x 1215 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,390 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.32, 0.33) SDCM≤3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	WT198X LED40S/865 L1 W L1200
Tam ürün adı	WT198X LED40S/865 L1 W L1200
Tam ürün kodu	872016953258899
Sipariş kodu	53258899
Malzeme No. (12NC)	911401552202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169532588
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	9
EAN/UPC - Kutu	8720169544079

Boyutlu çizim



Type	Dimension (mm)						Nr. Of Clips
	A	B	C	D	E min	E max	
1600	76	665	80	38	308	512	6
1100	76	1215	80	38	538	1062	10
11500	76	1515	80	38	838	1362	12

GreenPerform Waterproof G3

