



# GreenPerform Waterproof G3

## WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600

GreenPerform Waterproof G3, 14.7 W, 1900 lm, 4000 K,  
Kablosuz

GreenPerform Su Geçirmez G3, zorlu uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Yalnızca mükemmel optik performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca Interact gibi IoT yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştığı için özelleştirme, kolaylık ve veriye dayalı fikir seçenekleri de sunar.

### Güvenlik ve uyarılar

- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP65 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık kaynağı sayısı	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Sürücü	EB [Elektronik]	Optik sistem türü	-
Tertibat dahildir	Evet	<b>Çalıştırma ve Elektrik</b>	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Service etiketi	Evet	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Değer merdiveni	Performans	Kalkış Akımı	8 A
<b>Işık Teknik Ayrıntıları</b>		Ani akım süresi	186 ms
Işık Akısı	1.900 lm	Güç Tüketimi	14,7 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	129,3 lm/W	Bağlantı	3 kutuplu itmeli konektör
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Kablo	-

## GreenPerform Waterproof G3

MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	84
Rastgele anahtara uygun	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Kablosuz dim etme
Kontrol arayüzü	Kablosuz
Maksimum dim seviyesi	20%

### Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Plastik
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	665 mm
Genel genişlik	80 mm
Genel yükseklik	76 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	76 x 80 x 665 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,790 kg

### Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
---------------------	-----------------------------

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM±3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600
Tam ürün adı	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600
Tam ürün kodu	872016953249699
Sipariş kodu	53249699
Malzeme No. (12NC)	911401552502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169532496
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	9
EAN/UPC - Kutu	8720169543980

## Boyutlu çizim



Type	Dimension (mm)							Nr. Of Clips
	A	B	C	D	E min	E max	F	
L600	76	665	80	38	308	512	85	6
L1200	76	1215	80	38	518	1062	85	10
L1500	76	1515	80	38	818	1362	85	12

## GreenPerform Waterproof G3

