

PHILIPS

Lighting



GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600

GreenPerform Waterproof G3, 14.7 W, 1900 lm, 6500 K, 無線

GreenPerform Waterproof G3 最適合長時段燈照的場合，是不可多得的首選系列。它不只提供絕佳的光學效能，同時也傳遞貨真價實的節能成效。也因為無縫搭配 IoT 軟體如 Interact 之故，它也提供客製化、方便性和資料導向見解的選項。

安全提示

- 紫外線輻射會隨著時間的推移而損壞材料，導致防水密封性能下降，IP65 防護等級失效。
- 請勿將燈具安裝在陽光直射的地方。

产品数据

一般資訊		光學裝置類型	
裝置部件數量	單位	-	
部件	EB [電子]	運轉與電力	
內附驅動器	是	輸入電壓	220 至 240 V
照明 source 引擎類型	LED	線路頻率	50 to 60 Hz
客戶服務標籤	是	湧入電流	8 A
價值階梯	效能	浪湧時間	186 ms
照明技術		耗電量	14.7 W
光通量	1,900 lm	功率因數 (比值)	0.95
相關色溫 (標稱)	6500 K	連線照明	3 極推入式接頭
光效 (額定) (標準)	129.3 lm/W	續線	-
演色性指數 (CRI)	80	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	84
光源數	1	適合隨機切換	是
光源色彩	865 冷日光色	保護等級 IEC	安全等級 I

GreenPerform Waterproof G3

控制與調光

可調光	無線調光
控制介面	無線
最高調光等級	20%

機械與外罩

外觀材質	塑膠
反光層材質	鋼鐵
光學材料	聚碳酸酯樹脂
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
安裝裝置	安裝支架
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	665 mm
整體寬度	80 mm
整體高度	76 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	76 x 80 x 665 mm
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂錶/外蓋
淨重 (個)	0.790 kg

認證與應用

灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌	-

CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
光生物學風險	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
符合歐盟 RoHS 標準	無
執行效能周圍溫度 Tq	35 °C
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	-10% / +10%
點火色度	(0.32, 0.33) SDCM≤3
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600
完整產品名稱	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600
完整產品代碼	872016953250299
訂單代碼	911401553002
材質 Nr. (12NC)	911401553002
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169532502
分子 - 每一外盒包裝	9
EAN/UPC - 箱	8720169543997

二维绘图

