

PHILIPS

Lighting



GreenPerform ultra verimli panel RC199B

RC199V LED36/940 PSD W60L60 CAU UE

GreenPerform ultra verimli panel RC199B, 157 lm/W, 940 nötr beyaz, DALI

GreenPerform ultra verimli panel, piyasadaki 170 lm/w'a kadar sistem verimine (PSU sürücüsü) sahip doğrudan aydınlatmalı paneldir. Çoğu iç mekan uygulamalarına uyum sağlamak için 600x600; 300x1200 ve 600x1200 mm olmak üzere 3 tipik boyut sunar. Sistem bağlantısında geniş seçenek için Interact sistem opsiyonu ve Dalı arayüzü mevcuttur. Daha düşük UGR'si aynı zamanda daha iyi görsel konfor sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Birleşik parlama derecesi CEN	22
Sürücü	-		
Tertibat dahildir	Evet		
Işık kaynağı motoru türü	LED		
Değer merdiveni	Teknik özellikler		
Garanti süresi	3 yıl		
Işık Teknik Ayrıntılar		Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Akısı	3.600 lm	Giriş Voltajı	200 ila 240 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	157 lm/W	Kalkış Akımı	16,5 A
Renk oluşturma dizini (CRI)	90	Ani akım süresi	177 ms
Işık kaynağı sayısı	36	Güç Tüketimi	23 W
Işık kaynağı rengi	940 nötr beyaz	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
		Bağlantı	-
		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	60
		Rastgele anahtara uygun	Yok
		Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	DALI
Kontrol arayüzü	DALI
Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik sistem malzemesi	Polistiren
Optik kapak malzemesi	Polistiren
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Montaj cihazı	-
Optik kapak kaplaması	Baklava
Toplam uzunluk	595 mm
Genel genişlik	595 mm
Genel yükseklik	34 mm
Toplam çap	595 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	34 x 595 x 595 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/40 [Parmak korumalı, Yayıcı yüzey]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Optik kapak tipi	PS
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,600 kg

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RC199V LED36/940 PSD W60L60 CAU UE
Tam ürün adı	RC199V LED36/940 PSD W60L60 CAU UE
Sipariş kodu	911401553044
Malzeme No. (12NC)	911401553044
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4

Boyutlu çizim

