



Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 28.9 W, 3800 lm, 6500 K,
Không dây

GreenPerform Waterproof G3 là một lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng bền bỉ. Sản phẩm này không chỉ cung cấp hiệu suất quang học xuất sắc mà còn tiết kiệm năng lượng đáng kể. Và nhờ hoạt động liền mạch với phần mềm IoT như Interact, khách hàng sẽ dễ dàng tùy chỉnh, sử dụng thật tiện lợi và có được thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.

Cảnh báo và An toàn

- Theo thời gian, bức xạ UV sẽ làm hỏng vật liệu, dẫn đến mất lớp đệm bit chống nước và mất khả năng bảo vệ theo tiêu chuẩn IP65.
- Không lắp đặt bộ đèn tại những địa điểm đèn phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Chỉ số hoàn màu (CRI)	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Bộ điều khiển	EB [Điện tử]	Số lượng nguồn sáng	1
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Loại nguồn sáng	LED	Loại chóa quang học	-
Thế dịch vụ	Có	Vận hành và điện	
Thang giá trị	Hiệu suất	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin kỹ thuật về đèn		Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Quang thông	3.800 lm	Dòng khởi động	8 A
Nhiệt độ màu (CCT)	6500 K	Thời gian khởi động	186 ms
Hiệu suất phát quang định mức	131,5 lm/W	Công suất	28,9 W
		Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.95

Đèn GreenPerform Waterproof G3

Kết nối	Đầu nối ấn 3 cực
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	84
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Điều chỉnh độ sáng từng nấc
Giao diện điều khiển	Không dây
Độ mở tối đa	20%

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Vật liệu đèn phản chiếu	Thép
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Phụ kiện/Thiết bị gá lắp	Giá neo
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	1.215 mm
Chiều rộng tổng thể	80 mm
Chiều cao tổng thể	76 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	76 x 80 x 1215 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1.390 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Đấu CE	Có
Đấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Không
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	35 °C
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C


Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10% / +10%
Màu sắc ban đầu	(0.32, 0.33) SDCM≤3
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200
Tên sản phẩm đầy đủ	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200
Mã sản phẩm đầy đủ	872016953269499
Mã đơn hàng	911401553202
Số vật liệu (12NC)	911401553202
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169532694
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	9
EAN/UPC - Vỏ	8720169544185

Bản vẽ kích thước



Đèn GreenPerform Waterproof G3

