



# GreenPerform Waterproof +5

## WT178C LED27S/840 PSU L600

GreenPerform Waterproof +5, 17.5 W, 2700 lm, 4000 K, Salida fija

Como todas las luminarias de la serie GreenPerform, GreenPerform Waterproof +5 ofrece un excelente ahorro de energía, una larga duración, un buen rendimiento óptico y un diseño robusto. GreenPerform Waterproof +5 ofrece una iluminación superior del piso, alta eficiencia de 150 a 154 lm/W, protección IP66, montaje rápido en sitio y mantenimiento fácil. Elige las lámparas GreenPerform Waterproof +5 para una gran variedad de espacios industriales y de oficina.

### Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Rendimiento
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2,700 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	154.3 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Color de la fuente de luz	Blanco
Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	
Consumo de energía	17.5 W
Factor de potencia (fracción)	
Factor de potencia (fracción)	0.9
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	41
Clase de protección IEC	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Controles y atenuación	
Regulable	Fijo
Interfaz de control	Salida fija
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris y blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado

## GreenPerform Waterproof +5

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [6 J]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato
Peso neto (pieza)	0.660 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	WT178C LED27S/840 PSU L600
Nombre del producto completo	WT178C LED27S/840 PSU L600
Full EOC	872110332239599
Código del pedido	911401553846
N.º de material (12NC)	911401553846
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103322395
Numerador: paquetes por caja externa	9
EAN/UPC - Caja	8721103322609

### Plano de dimensiones

