



# Flex Cove G5

## LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2

Flex Cove G5, 745 lm, 98 lm/W, 827 blanco cálido, Transparente, 24 CC V, IP44 | protección para los cables, a prueba de salpicaduras

Philips FlexCove G5 es la última generación de nuestra popular iluminación LED para cornisas. Esta nueva familia integral de tiras de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas y así crear ambientes hermosos que resaltan los detalles arquitectónicos con luz blanca o de colores personalizables. Estas tiras de iluminación de cornisas personalizables también prometen un rendimiento de ahorro de energía excelente y una uniformidad de iluminación y consistencia del color increíbles. Todo esto con una vida útil prolongada que promete menos deterioro del lumen o cambios del color. Por lo que, con FlexCove G5, puede adaptar su iluminación de acento a las necesidades de cualquier proyecto, a la perfección.

### Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Rendimiento
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	745 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	98 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	827 blanco cálido

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	24 CC V
Frecuencia de línea	- Hz
Consumo de energía	34 W
Factor de potencia (fracción)	1
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Controles y atenuación	
Regulable	Si: comprobar la compatibilidad con balastos

## Flex Cove G5

Interfaz de control	-
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Silicona
Material de cubierta/lente óptico	Tubo de silicona
Color de la carcasa	-
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Código de protección de ingreso	IP44 [protección para los cables, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Sin lentes
Peso neto (pieza)	0.184 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	No
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2
Nombre del producto completo	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2
Full EOC	692382866662099
Código del pedido	911401554042
N.º de material (12NC)	911401554042
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828666620
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	6923828666620

## Plano de dimensiones

