



# GreenPerform Waterproof +5

## WT178C LED54S/865 PSU L1200

GreenPerform Waterproof +5, 35 W, 5400 lm, 6500 K, Saída Fixa

Como todas as luminárias da série GreenPerform, a GreenPerform Waterproof +5 oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. O GreenPerform Waterproof +5 apresenta iluminação de piso superior, alta eficácia de 150 a 154 lm/W, classificação IP66, montagem rápida no local e fácil manutenção. Escolha as luminárias GreenPerform Waterproof +5 para uma série de aplicações industriais e de escritório.

### Dados do produto

Informações gerais	
Light source engine type	LED
Escala de valor	Desempenho
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	5.400 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	154,3 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	Branco
Classificação unificada de brilho CEN	Not applicable
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100 a 277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Fixos
Interface de controle	Saída Fixa
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Plástico
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza e branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Consumo de energia	35 W
Fator de potência (fração)	0.9
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	18
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

## GreenPerform Waterproof +5

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
-------------------------------	---

Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
---	------------

Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato
------------------------------------	-----------------------------

Peso líquido (peça)	1,100 kg
---------------------	----------

### Aprovação e aplicação

Marca CE	Não
----------	-----

Intervalo de temperatura ambiente	-30 a 50 °C
-----------------------------------	-------------

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
------------------------------	-------------

Tolerância de consumo de energia	+/-10%
----------------------------------	--------

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	WT178C LED54S/865 PSU L1200
------------------------------	-----------------------------

Nome do produto completo	WT178C LED54S/865 PSU L1200
--------------------------	-----------------------------

Full EOC	872110332247099
----------	-----------------

Descrição do código local	LUMINARIA LED WT178CLE54S/ 865PSUL1200
---------------------------	---

Código de encomenda	911401554646
---------------------	--------------

Nº do material (12NC)	911401554646
-----------------------	--------------

Código local	911401554646
--------------	--------------

Numerador – Quantidade por embalagem	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC – produto/caixa	8721103322470
-------------------------	---------------

Numerador SAP – Embalagens por exterior	9
---	---

EAN/UPC – caixa	8721103322685
-----------------	---------------

## Desenho dimensional

