



# GreenUp Magnetic Flex

## ST307M GD P8 940 PSU-E MB

GreenUp Magnetic Flex, 8 W, 940 blanco neutro, IP20 |  
Protección para los dedos

El sector minorista y de hotelería tienen una tendencia clara de que los grupos de opciones son uno de los ADN más importantes que se esperan con fuerza en estas aplicaciones específicas. GreenUp Magnetic Flex es una familia de productos integral con diseño magnético que admite una forma más fácil y flexible de instalación e implementación. Ofrece una gama completa de opciones con diversidad de productos y disponibilidad de control. GreenUp Magnetic Flex le brinda mucha flexibilidad para crear la magia de la iluminación.

### Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Tipo de motor de fuente de luz	-		- Hz
Nivel	Valor	Corriente de irrupción	0.15 A
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	8 W
Flujo luminoso	640 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	80 lm/W	Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Índice de producción de color (IRC)	>90	Controles y atenuación	
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro	Regulable	No
Clasificación de brillo unificada CEN	19	Interfaz de control	-
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Voltaje de entrada	48 V	Material de la carcasa	Aluminio extruido
		Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato

## GreenUp Magnetic Flex

Color de la carcasa	Negro
Acabado de cubierta/lente óptico	Humo
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato
Peso neto (pieza)	0.140 kg

### Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	ST307M GD P8 940 PSU-E MB
Nombre del producto completo	ST307M GD P8 940 PSU-E MB
Full EOC	872016952925099
Código del pedido	911401554902
N.º de material (12NC)	911401554902
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169529250
Numerador: paquetes por caja externa	30
EAN/UPC - Caja	8720169540743

### Plano de dimensiones

