



# Flex Cove G5

## LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2

Flex Cove G5, 1250 lm, 108 lm/W, 840 trắng trung tính, 24 DC V, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Philips FlexCove G5 là thế hệ mới nhất của đèn LED dạng vòm phổ biến của chúng tôi. Dòng đèn dải linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế theo các đường thẳng hoặc đường cong để tạo ra không gian tuyệt đẹp làm nổi bật các chi tiết kiến trúc bằng ánh sáng trắng hoặc màu có thể điều chỉnh được. Các dải chiếu sáng dạng vòm có thể tùy chỉnh này cũng hứa hẹn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời, độ đồng đều ánh sáng đỉnh cao và màu sắc nhất quán. Tất cả đều có tuổi thọ cao hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc biến màu. Vì vậy, với FlexCove G5, bạn có thể linh hoạt chiếu sáng tạo điểm nhấn của mình để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào một cách đẹp mắt.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Mức tiêu thụ điện	
Loại nguồn sáng	LED	Mức tiêu thụ điện	49 W
Thang giá trị	Hiệu suất	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	1
Thông tin kỹ thuật về đèn		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-
Quang thông	1.250 lm	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	108 lm/W	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có - Kiểm tra khả năng tương thích chấn lưu
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Giao diện điều khiển	-
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Cơ khí và vỏ đèn	
Vận hành và điện		Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Điện áp đầu vào	24 DC V	Vật liệu chụp quang học	-
Tần số dòng	- Hz	Màu vỏ đèn	-
		Lớp hoàn thiện chụp quang học	-

## Flex Cove G5

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Không có thấu kính
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,065 kg

### Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Không
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C

### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10% / +10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2
Tên sản phẩm đầy đủ	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2
Mã sản phẩm đầy đủ	692382866671299
Mã đơn hàng	911401554942
Số vật liệu (12NC)	911401554942
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828666712
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	6923828666712

## Bản vẽ kích thước

