



GreenPerform Waterproof +5

WT178C LED64S/865 PSU L1500

GreenPerform Waterproof +5, 42 W, 6450 lm, 6500 K, Salida fija

Como todas las luminarias de la serie GreenPerform, GreenPerform Waterproof +5 ofrece un excelente ahorro de energía, una larga duración, un buen rendimiento óptico y un diseño robusto. GreenPerform Waterproof +5 ofrece una iluminación superior del piso, alta eficiencia de 150 a 154 lm/W, protección IP66, montaje rápido en sitio y mantenimiento fácil. Elige las lámparas GreenPerform Waterproof +5 para una gran variedad de espacios industriales y de oficina.

Datos del producto

Información general		Factor de potencia (fracción)		0.9
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)		14
Nivel	Rendimiento	Clase de protección IEC		Clase de seguridad I
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación		
Flujo luminoso	6.450 lm	Regulable	Fijo	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Interfaz de control	Salida fija	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	153,6 lm/W	Mecánica y carcasa		
Índice de producción de color (IRC)	80	Material de la carcasa	Plástico	
Color de la fuente de luz	Blanco	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato	
Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable	Color de la carcasa	Gris y blanco	
Operación y aspectos eléctricos		Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado	
Voltaje de entrada	100 a 277 V	Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	Código de protección de impacto mec.	IK08 [6 J]	
Consumo de energía	42 W			

GreenPerform Waterproof +5

Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato
Peso neto (pieza)	1,350 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	WT178C LED64S/865 PSU L1500

Nombre del producto completo	WT178C LED64S/865 PSU L1500
Full EOC	872110332251799
Descripción de código local	Estanco LED IP66 Policarbonato, On-Off
Código del pedido	911401555046
N.º de material (12NC)	911401555046
Código local	911401555046
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103322517
Numerador: paquetes por caja externa	9
EAN/UPC - Caja	8721103322722

Plano de dimensiones

