



GreenPerform Waterproof +5

WT178C LED64S/865 PSU L1500

GreenPerform Waterproof +5, 42 W, 6450 lm, 6500 K, Saída Fixa

Como todas as luminárias da série GreenPerform, a GreenPerform Waterproof +5 oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. O GreenPerform Waterproof +5 apresenta iluminação de piso superior, alta eficácia de 150 a 154 lm/W, classificação IP66, montagem rápida no local e fácil manutenção. Escolha as luminárias GreenPerform Waterproof +5 para uma série de aplicações industriais e de escritório.

Dados do produto

Informações gerais	
Light source engine type	LED
Escala de valor	Desempenho
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	6.450 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	153,6 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	Branco
Classificação unificada de brilho CEN	Not applicable
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100 a 277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Fixos
Interface de controle	Saída Fixa
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Plástico
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza e branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Consumo de energia	
Consumo de energia	42 W
Fator de potência (fração)	
Fator de potência (fração)	0.9
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	14
Proteção/Classe IEC	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

GreenPerform Waterproof +5

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]	Nome do produto completo	WT178C LED64S/865 PSU L1500
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]	Full EOC	872110332251799
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato	Descrição do código local	LUMINARIA LED WT178CLE64S/865PSUL1500
Peso líquido (peça)	1,350 kg	Código de encomenda	911401555046
Aprovação e aplicação		Nº do material (12NC)	911401555046
Marca CE	Não	Código local	911401555046
Intervalo de temperatura ambiente	-30 a 50 °C	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Desempenho inicial (compatível com IEC)		EAN/UPC – produto/caixa	8721103322517
Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%	Numerador SAP – Embalagens por exterior	9
Tolerância de consumo de energia	+/-10%	EAN/UPC – caixa	8721103322722
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	WT178C LED64S/865 PSU L1500		

Desenho dimensional

