



# GreenPerform Waterproof +5

## WT178C LED87S/830 PSU L1500

GreenPerform Waterproof +5, 56.5 W, 8136 lm, 3000 K, Saída Fixa

Como todas as luminárias da série GreenPerform, a GreenPerform Waterproof +5 oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. O GreenPerform Waterproof +5 apresenta iluminação de piso superior, alta eficácia de 150 a 154 lm/W, classificação IP66, montagem rápida no local e fácil manutenção. Escolha as luminárias GreenPerform Waterproof +5 para uma série de aplicações industriais e de escritório.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                       |
|--|-----------------------|
| Light source engine type                 | LED                   |
| Escala de valor                          | Desempenho            |
| Dados técnicos de luz                    |                       |
| Fluxo luminoso                           | 8.136 lm              |
| Temperatura de cor correlacionada (nom.) | 3000 K                |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 144 lm/W              |
| Color rendering index (CRI)              | 80                    |
| Cor da fonte de luz                      | Branco                |
| Classificação unificada de brilho CEN    | Not applicable        |
| Dados elétricos e de operação            |                       |
| Tensão de entrada                        | 100 a 277 V           |
| Line Frequency                           | 50 to 60 Hz           |
| Controles e dimerização                  |                       |
| Regulável                                | Fixos                 |
| Interface de controle                    | Saída Fixa            |
| Dados mecânicos e de compartimento       |                       |
| Material do compartimento                | Plástico              |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | Policarbonato         |
| Cor do compartimento                     | Cinza e branco        |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | Fosco                 |
| Consumo de energia                       | 56,5 W                |
| Fator de potência (fração)               | 0,9                   |
| Número de produtos em MCB de 16 A tipo B | 14                    |
| Proteção/Classe IEC                      | Classe de segurança I |

## GreenPerform Waterproof +5

|  |   |  |                                       |
|--|---|--|---------------------------------------|
| <b>Código de proteção de entrada</b>               | IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos] | <b>Nome do produto completo</b>                | WT178C LED87S/830 PSU L1500           |
| <b>Código de proteção mecânica contra impactos</b> | IK08 [6 J]  | <b>Full EOC</b>                                | 872110332252499                       |
| <b>Tipo de acessório de difusor ótico</b>          | Bojo/tampa de policarbonato                                     | <b>Descrição do código local</b>               | LUMINARIA LED WT178CLE87S/830PSUL1500 |
| <b>Peso líquido (peça)</b>                         | 1,350 kg  | <b>Código de encomenda</b>                     | 911401555146                          |
| <b>Aprovação e aplicação</b>                       |   | <b>Nº do material (12NC)</b>                   | 911401555146                          |
| <b>Marca CE</b>                                    | Não   | <b>Código local</b>                            | 911401555146                          |
| <b>Intervalo de temperatura ambiente</b>           | -30 a 50 °C   | <b>Numerador – Quantidade por embalagem</b>    | 1                                     |
| <b>Desempenho inicial (compatível com IEC)</b>     |   | <b>EAN/UPC – produto/caixa</b>                 | 8721103322524                         |
| <b>Tolerância do fluxo luminoso</b>                | -10% / +10%   | <b>Numerador SAP – Embalagens por exterior</b> | 9                                     |
| <b>Tolerância de consumo de energia</b>            | +/-10%  | <b>EAN/UPC – caixa</b>                         | 8721103322739                         |
| <b>Dados do produto</b>                            |   |  |                                       |
| <b>Nome de produto da encomenda</b>                | WT178C LED87S/830 PSU L1500                                     |  |                                       |

### Desenho dimensional

