



Flex Cove G5

LS170S LED16 827 IP20 L5000 G2

Flex Cove G5, 1550 lm, 100 lm/W, 827 blanco cálido, 24 CC V, IP20 | Protección para los dedos

Philips FlexCove G5 es la última generación de nuestra popular iluminación LED para cornisas. Esta nueva familia integral de tiras de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas y así crear ambientes hermosos que resaltan los detalles arquitectónicos con luz blanca o de colores personalizables. Estas tiras de iluminación de cornisas personalizables también prometen un rendimiento de ahorro de energía excelente y una uniformidad de iluminación y consistencia del color increíbles. Todo esto con una vida útil prolongada que promete menos deterioro del lumen o cambios del color. Por lo que, con FlexCove G5, puede adaptar su iluminación de acento a las necesidades de cualquier proyecto, a la perfección.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Tipo de motor de fuente de luz	LED		- Hz
Nivel	Rendimiento	Consumo de energía	63 W
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	1
Flujo luminoso	1,550 lm	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K	Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W	Controles y atenuación	
Índice de producción de color (IRC)	>80	Regulable	Sí: comprobar la compatibilidad con balastros
Color de la fuente de luz	827 blanco cálido	Interfaz de control	-
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Voltaje de entrada	24 CC V	Material de la carcasa	Metal

Flex Cove G5

Material de cubierta/lente óptico	-
Color de la carcasa	-
Acabado de cubierta/lente óptico	-
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Sin lentes
Peso neto (pieza)	0.065 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LS170S LED16 827 IP20 L5000 G2
Nombre del producto completo	LS170S LED16 827 IP20 L5000 G2
Full EOC	692382866679899
Código del pedido	911401555742
N.º de material (12NC)	911401555742
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828666798
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	6923828666798

Plano de dimensiones

