



Flex Cove G5

LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 PRO

Flex Cove G5, 915 lm, 135 lm/W, 840 neutral white, 24 DC V, IP20 | Perlindungan jari

Philips FlexCove G5 adalah generasi terbaru dari lampu cove LED kami yang populer. Rangkaian lampu strip fleksibel baru yang komprehensif ini didesain untuk mengikuti garis lurus atau kurva untuk menciptakan suasana indah yang menyoroti detail arsitektur dalam cahaya putih atau berwarna yang dapat disesuaikan. Strip lampu cove yang dapat disesuaikan ini juga menjanjikan kinerja hemat energi yang sangat baik, keseragaman pencahayaan yang luar biasa, dan konsistensi warna. Semua dengan masa pakai yang lama yang menjanjikan lebih sedikit peluruhan lumen atau pergeseran warna. Jadi, dengan FlexCove G5, Anda dapat memiliki pencahayaan aksen fleksibel Anda agar sesuai dengan kebutuhan proyek apa pun - dengan indah.

Product data

Informasi Umum		Frekuensi Garis	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		- Hz
Tangga penawaran	Kinerja	Konsumsi Daya	30 W
Teknis Lampu		Faktor Daya (Fraksi)	1
Flux Cahaya	915 lm	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	135 lm/W	Kontrol dan Peredupan	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Dapat diredupkan	Ya - Periksa kompatibilitas ballast
Warna sumber cahaya	840 neutral white	Antarmuka kontrol	-
Pengoperasian dan Kelistrikan		Mekanis dan Housing	
Tegangan Masuk	24 DC V	bahan perumahan	Logam
		Material penutup optik	-

Flex Cove G5

Warna Housing	-
Lapisan penutup optik	-
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Tanpa lensa
Berat Bersih (Bagian)	0,066 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 PRO
Nama lengkap produk	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 PRO
Kode produk lengkap	692382866738299
Kode urutan	911401556942
No. Material (12NC)	911401556942
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828667382
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828667382

Dimensional drawing

