PHILIPS

Lighting

GreenUp Magnetic Flex

ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB

GreenUp Magnetic Flex, 9 W, 550 lm, 4000 K, 根據驅動器 (1-10V、DALI...)

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Magnetic Flex 是一套全方位產品系列，採用磁性設計，支援更輕鬆靈活的安裝和調試方式。提供了融合產品多樣性和控制可用性的完整選項。GreenUp Magnetic Flex 提供充分靈活彈性，讓您輕鬆打造魔幻燈光效果。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	價值

照明技術	
光通量	550 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	61 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	940 中性白光
統一眩光指數 CEN	19

運轉與電力	
輸入電壓	24 V
電網頻率	- Hz
湧入電流	0.15 A
耗電量	9 W

功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
保護等級 IEC	安全等級 III

控制與調光	
可調光	是
控制介面	根據驅動器 (1-10V、DALI...)

機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	黑色
光學罩表面處理	煙燻
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

GreenUp Magnetic Flex

淨重 (個)	0.194 kg

認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料	
下訂產品名稱	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB
完整產品名稱	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB
完整產品代碼	872016952292399
訂單代碼	911401557402
材質 Nr. (12NC)	911401557402
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169522923
分子 - 每一外盒包裝	20
EAN/UPC - 箱	8720169534414

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。