

PHILIPS

Lighting



GreenPerform ultra verimli panel RC199B

RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN

GreenPerform ultra verimli panel RC199B, 160 lm/W, 840 nötr beyaz, Sabit çıkış

GreenPerform ultra verimli panel, piyasadaki 170 lm/w'a kadar sistem verimine (PSU sürücüsü) sahip doğrudan aydınlatmalı paneldir. Çoğu iç mekan uygulamalarına uyum sağlamak için 600x600; 300x1200 ve 600x1200 mm olmak üzere 3 tipik boyut sunar. Sistem bağlantısında geniş seçenek için Interact sistem opsiyonu ve DALI arayüzü mevcuttur. Daha düşük UGR'si aynı zamanda daha iyi görsel konfor sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Optik sistem türü	100° ışın açısı
Sürücü	-	Birleşik parlama derecesi CEN	19
Tertibat dahildir	Evet	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Giriş Voltajı	200 ila 240 V
Değer merdiveni	Teknik özellikler	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Garanti süresi	3 yıl	Kalkış Akımı	17,8 A
Işık Teknik Ayrıntıları		Ani akım süresi	190 ms
Işık Akısı	3.650 lm	Güç Tüketimi	23 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160 lm/W	Bağlantı	-
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	70
Işık kaynağı sayısı	60	Rastgele anahtara uygun	Yok
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Sabit
Kontrol arayüzü	Sabit çıkış
Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik sistem malzemesi	Polistiren
Optik kapak malzemesi	Polistiren
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Montaj cihazı	-
Optik kapak kaplaması	Baklava
Toplam uzunluk	595 mm
Genel genişlik	595 mm
Genel yükseklik	35 mm
Toplam çap	595 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	35 x 595 x 595 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/40 [Parmak korumalı, Yayıcı yüzey]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Optik kapak tipi	PS
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,600 kg

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN
Tam ürün adı	RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE CN
Sipariş kodu	911401558944
Malzeme No. (12NC)	911401558944
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4

Boyutlu çizim

