



# GreenUp Track

## ST306T P20 930 PSU WB BK BR

GreenUp Track, 20 W, 1700 lm, 3000 K

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Track 產品系列提供完整的軌道燈解決方案，產品設計服膺美學，外觀輕巧，全面控制可用性和完整規格選項。提供出色的演色性和眩光控制效果，專為商店與飯店照明應用量身定制。

### 产品数据

| 一般資訊                   |             | 控制與調光          |                   |
|------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 照明 source 引擎類型         | LED         | 可調光            | 否                 |
| 價值階梯                   | 價值          | 控制介面           | -                 |
| 照明技術                   |             | 機械與外罩          |                   |
| 光通量                    | 1,700 lm    | 外殼材質           | 鋁壓鑄               |
| 相關色溫 (標稱)              | 3000 K      | 光學罩材質          | 聚碳酸酯              |
| 光效 (額定) (標準)           | 85 lm/W     | 外罩色彩           | 黑色                |
| 演色性指數 (CRI)            | >90         | 光學罩表面處理        | 煙燻                |
| 光源色彩                   | 930 暖白光     | 整體長度           | 150 mm            |
| 運轉與電力                  |             | 整體寬度           | 95 mm             |
| 輸入電壓                   | 220-240 V   | 整體高度           | 185 mm            |
| 線路頻率                   | 50 or 60 Hz | 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 185 x 95 x 150 mm |
| 耗電量                    | 20 W        | 防水防塵規範 (IP)    | IP20 [可防止手指侵入]    |
| 功率因數 (比值)              | 0.9         | 機械衝擊保護規範       | IK03 [0.3 J]      |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 104         | 光學罩類型          | 透鏡                |
| 保護等級 IEC               | 安全等級 II     | 淨重 (個)         | 1.038 kg          |
|                        |             | 認證與應用          |                   |
|                        |             | CE 標誌          | 無                 |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 環境溫度範圍                  | -20 至 +40 °C                |
| <b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b> |                             |
| 光通量容限                   | +/-10%                      |
| 功耗容差                    | +/-10%                      |
| <b>產品資料</b>             |                             |
| 下訂產品名稱                  | ST306T P20 930 PSU WB BK BR |
| 完整產品名稱                  | ST306T P20 930 PSU WB BK BR |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 完整產品代碼          | 872016952297899 |
| 訂單代碼            | 911401559022    |
| 材質 Nr. (12NC)   | 911401559022    |
| 分子 - 每個包裝的數量    | 1               |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169522978   |
| 分子 - 每一外盒包裝     | 12              |
| EAN/UPC - 箱     | 8720169534469   |

## 二维绘图

