



# GreenUp Magnetic Flex

## ST307Z SM VLCP

Accessory, GreenUp Magnetic Flex

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Magnetic Flex là dòng sản phẩm toàn diện với thiết kế từ tính, hỗ trợ phương án lắp đặt và vận hành dễ dàng, linh hoạt hơn. Dòng sản phẩm này đem đến đầy đủ lựa chọn về sản phẩm đa dạng và khả năng điều khiển. GreenUp Magnetic Flex cho khách hàng khả năng linh hoạt tuyệt đối để thỏa sức sáng tạo những mô hình chiếu sáng điệu kỳ.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Thang giá trị	Giá trị
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	- V
Tần số dòng	- Hz
Cấp bảo vệ IEC	-
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài tổng thể	86 mm
Chiều rộng tổng thể	265 mm
Chiều cao tổng thể	86 mm
Đường kính tổng thể	86 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	86 x 265 x 86 mm
Vật liệu	Nhôm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	-
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	-
Màu phụ kiện	Đen
Góc	-
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,060 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Không
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	ST307Z SM VLCP
Tên sản phẩm đầy đủ	ST307Z SM VLCP
Mã sản phẩm đầy đủ	872016951807099
Mã đơn hàng	911401560202
Số vật liệu (12NC)	911401560202

# GreenUp Magnetic Flex

Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169518070
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	30

EAN/UPC - Vô	8720169518681
--------------	---------------

## Bản vẽ kích thước

