



GreenUp Magnetic Flex

ST307Z RS VLCP

Accessory, GreenUp Magnetic Flex

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Magnetic Flex là dòng sản phẩm toàn diện với thiết kế từ tính, hỗ trợ phương án lắp đặt và vận hành dễ dàng, linh hoạt hơn. Dòng sản phẩm này đem đến đầy đủ lựa chọn về sản phẩm đa dạng và khả năng điều khiển. GreenUp Magnetic Flex cho khách hàng khả năng linh hoạt tuyệt đối để thỏa sức sáng tạo những mô hình chiếu sáng điệu kỳ.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Mã bảo vệ chống xâm nhập	
Thang giá trị	Giá trị	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	-
Vận hành và điện		Màu phụ kiện	Đen
Điện áp đầu vào	- V	Góc	-
Tần số dòng	- Hz	Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,090 kg
Cấp bảo vệ IEC	-	Phê duyệt và ứng dụng	
Cơ khí và vỏ đèn		Dấu CE	Không
Chiều dài tổng thể	86 mm	Dữ liệu sản phẩm	
Chiều rộng tổng thể	31 mm	Tên sản phẩm đặt hàng	ST307Z RS VLCP
Chiều cao tổng thể	86 mm	Tên sản phẩm đầy đủ	ST307Z RS VLCP
Đường kính tổng thể	86 mm	Mã sản phẩm đầy đủ	872016951805699
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	86 x 31 x 86 mm	Mã đơn hàng	911401560402
Vật liệu	Nhôm	Số vật liệu (12NC)	911401560402

GreenUp Magnetic Flex

Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169518056
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	30

EAN/UPC - Vô

8720169518667

Bản vẽ kích thước

