



GreenUp Magnetic Flex

ST307Z 150W 1-10V driver

220-240 V, 50 or 60 Hz

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Magnetic Flex là dòng sản phẩm toàn diện với thiết kế từ tính, hỗ trợ phương án lắp đặt và vận hành dễ dàng, linh hoạt hơn. Dòng sản phẩm này đem đến đầy đủ lựa chọn về sản phẩm đa dạng và khả năng điều khiển. GreenUp Magnetic Flex cho khách hàng khả năng linh hoạt tuyệt đối để thỏa sức sáng tạo những mô hình chiếu sáng điệu kỳ.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Thang giá trị	Giá trị
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Cấp bảo vệ IEC	-
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài tổng thể	268 mm
Chiều rộng tổng thể	45 mm
Chiều cao tổng thể	305 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	305 x 45 x 268 mm
Vật liệu	Nhôm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	-
Màu phụ kiện	Trắng
Góc	-
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,410 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Không
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	ST307Z 150W 1-10V driver
Tên sản phẩm đầy đủ	ST307Z 150W 1-10V driver
Mã sản phẩm đầy đủ	872016951800199
Mã đơn hàng	911401560502
Số vật liệu (12NC)	911401560502
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1

GreenUp Magnetic Flex

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169518001
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	8720169518612

Bản vẽ kích thước

