

PHILIPS

Lighting



GreenPerform ultra verimli panel RC199B

RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN

GreenPerform ultra verimli panel RC199B, 160 lm/W, 940 nötr beyaz, InterAct Pro

GreenPerform ultra verimli panel, piyasadaki 170 lm/w'a kadar sistem verimine (PSU sürücüsü) sahip doğrudan aydınlatmalı paneldir. Çoğu iç mekan uygulamalarına uyum sağlamak için 600x600; 300x1200 ve 600x1200 mm olmak üzere 3 tipik boyut sunar. Sistem bağlantısında geniş seçenek için Interact sistem opsiyonu ve DALI arayüzü mevcuttur. Daha düşük UGR'si aynı zamanda daha iyi görsel konfor sunar.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | Optik sistem türü | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Sürücü birimi sayısı | 1 ünite | Birleşik parlama derecesi CEN | 22 |
| Sürücü | - | | |
| Tertibat dahildir | Evet | | |
| Işık kaynağı motoru türü | LED | | |
| Değer merdiveni | Teknik özellikler | | |
| Garanti süresi | 3 yıl | | |
| | | | |
| Işık Teknik Ayrıntılar | | Çalıştırma ve Elektrik | |
| Işık Akısı | 3.550 lm | Giriş Voltajı | 200 ila 240 V |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K | Hat Frekansı | 50 to 60 Hz |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 160 lm/W | Kalkış Akımı | 4,9 A |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 90 | Ani akım süresi | 56 ms |
| Işık kaynağı sayısı | 24 | Güç Tüketimi | 22 W |
| Işık kaynağı rengi | 940 nötr beyaz | Güç Faktörü (Kesir) | 0.9 |
| | | Bağlantı | - |
| | | MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 40 |
| | | Rastgele anahtara uygun | Yok |
| | | Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II |

GreenPerform ultra verimli panel RC199B

| Kontroller ve Dim Etme | |
|------------------------|-------------------|
| Dim Edilebilir | Kablosuz dim etme |
| Kontrol arayüzü | InterAct Pro |
| Maksimum dim seviyesi | %0 (dijital) |

| Mekanik ve Muhafaza | |
|--|---|
| Muhafaza Malzemesi | Çekilmiş alüminyum |
| Optik sistem malzemesi | Polistiren |
| Optik kapak malzemesi | Polistiren |
| Muhafaza Rengi | Beyaz, RAL 9003 |
| Montaj cihazı | - |
| Optik kapak kaplaması | Baklava |
| Toplam uzunluk | 1.195 mm |
| Genel genişlik | 295 mm |
| Genel yükseklik | 34 mm |
| Toplam çap | 1.195 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 34 x 295 x 1195 mm |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20/40 [Parmak korumalı, Yayıcı yüzey] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0,2 J standart] |
| Optik kapak tipi | PS |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 1,400 kg |

| Onay ve Uygulama | |
|---------------------|-----------------------------|
| Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn |

| | |
|-------------------------------|--|
| Alev alma işareti | - |
| CE işareti | Evet |
| ENEC işareti | - |
| Fotobiyolojik risk | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|------------------------|--------|
| Işık akısı toleransı | +/-10% |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

Ürün Verileri

| | |
|--|------------------------------------|
| Sipariş ürün adı | RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN |
| Tam ürün adı | RC199X LED35/940 WIA W30L120 UE CN |
| Sipariş kodu | 911401562144 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401562144 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 4 |

Boyutlu çizim

