



Ledinaire panel EcoSet

EcoSet BLE IR Remote Controller

Ledinaire remote controller EcoSet, wireless, battery powered

El panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) presenta una exclusiva solución inalámbrica plug-and-play. Este panel de iluminación LED ofrece una manera fácil de ahorrar más energía y facilita una iluminación automatizada simple en oficinas o escuelas. Nuestra última innovación permite que nuestros paneles de iluminación LED funcionen con un sensor PIR externo alimentado por CA para detectar el movimiento y la luz natural. Estos sensores de iluminación externos adicionales activan la regulación automática de la luminaria. La configuración es sencilla con el control remoto, por lo que sus luces estarán listas en poco tiempo. Utilice niveles de regulación predefinidos o configúrelos fácilmente a través de conmutadores basculantes integrados. Hay un interruptor de pared opcional disponible como accesorio para el control manual, en caso de que lo necesite.

Datos del producto

Información general			
Escalera de valor	Esencial	Altura global	23,5 mm
Operativos y eléctricos		Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	24 x 46 x 174 mm
Tensión de entrada	- V	Material	Acilonitrilo-butadienestireno
Line Frequency	- Hz	Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Clase de protección IEC	-	Índice de protección frente a choque mecánico	-
Mecánicos y de carcasa		Color de accesorio	Negro
Longitud global	174 mm	Peso neto (pieza)	0,070 kg
Anchura global	46 mm	Aprobación y aplicación	
		Marca CE	Sí

Ledinaire panel EcoSet

Conforme con EU RoHS	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	EcoSet BLE IR Remote Controller
Nombre completo del producto	EcoSet BLE IR Remote Controller
Full EOC	872016973289699
Código de pedido	73289699

Código 12NC	911401562743
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169732896
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169732919

Plano de dimensiones

