



Ledinaire panel EcoSet

EcoSet BLE Wall Switch

Ledinaire wall switch EcoSet, wireless, battery powered

Panoul Philips Ledinaire EcoSet (RC075) introduce o solu ie wireless plug-and-play unică. Acest panou de iluminat cu LED-uri oferă o modalitate ușoară de a debloca mai multe economii de energie și permite un iluminat automatizat simplu în birouri sau școli. Cea mai recentă inova ie a noastră permite panourilor noastre de iluminat cu LED-uri să func ioneze cu un senzor PIR extern alimentat cu curent alternativ pentru a detecta mișcarea și lumina zilei. Acești senzori de iluminat externi suplimentari declanșează reglarea automată a intensității a corpului de iluminat. Configurarea este simplă cu ajutorul telecomenzii, astfel încât luminile dvs. sunt gata în cel mai scurt timp. Utiliza i niveluri de reglare a intensității predefinite sau configura i-le cu ușurin ă prin intermediul comutatoarelor integrate. Un comutator de perete op ional este disponibil ca accesoriu pentru controlul manual - în caz că ave i nevoie!

Catalog de date

Informa ii generale	
Tier	Valoare
Func ionalare și sistem electric	
Tensiune de intrare	- V
Frecven ă linie	- Hz
Clasă de protec ie IEC	-
Sistem mecanic și carcasă	
Lungime totală	88 mm
Lă ime totală	86 mm
Înăl ıme totală	14,5 mm
Dimensiuni (înăl ıme x lă ime x adâncime)	15 x 86 x 88 mm
Material	Policarbonat
Cod de protec ie împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protec ie împotriva impactului mecanic	IK04 [0,5 J standard plus]
Culoare accesoriu	Alb

Ledinaire panel EcoSet

Greutate netă (bucată)	0,080 kg
Aprobare și aplica ie	
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	EcoSet BLE Wall Switch
Numele complet al produsului	EcoSet BLE Wall Switch

Full EOC	872016973290299
Cod de comandă	73290299
Număr material (12NC)	911401562843
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169732902
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8720169732926

Cote

