



# Ledinaire panel EcoSet

## EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW

Ledinaire office sensor EcoSet, wireless, motion, daylight, AC powered

Panel EcoSet Philips Ledinaire (RC075) predstavuje jedinečné bezdrôtové riešenie typu plug-and-play. Tento LED osvetľovací panel ponúka jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť vyššiu úsporu energie a umožňuje jednoduché automatizované osvetlenie pre kancelárie alebo školy. Vďaka našej najnovšej inovácii naše LED osvetľovacie panely fungujú s externým snímačom PIR napájaným striedavým prúdom na detekciu pohybu a denného svetla. Tieto prídavné externé svetelné snímače aktivujú automatické stmievanie svetidla. Nastavenie je možné jednoducho vykonať pomocou diaľkového ovládania, vďaka čomu sú svetlá za krátko pripravené. Použite preddefinované úrovne stmievania alebo ich ľahko nakonfigurujte pomocou integrovaných prepínačov. Voliteľný nástenný vypínač je k dispozícii ako príslušenstvo na ručné ovládanie – pre prípad, že ho budete potrebovať!

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Schválenie a použitie	
Hodnotový rebríček	Hodnota	Celkový priemer	94 mm
<b>Prevádzkové a elektrické</b>		Materiál	Polykarbonát
Vstupné napätie	220/240 V	Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Sieťová frekvencia	0/50/60 Hz	Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II	Farba príslušenstva	Biela
<b>Mechanické časti a teleso</b>		Čistá hmotnosť (kus)	0,130 kg
Celková výška	48 mm	Značka CE	Áno

## Ledinaire panel EcoSet

V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
<b>Údaje o produkte</b>	
Objednávkový názov produktu	EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW
Úplný názov produktu	EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW
Úplný kód produktu	872016973416699
Objednávkový kód	73416699

Č. materiálu (12NC)	911401562943
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169734166
Čítateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8720169734173

### Rozmerový obrázok

