



PowerBalance G4

RC650B LED40S965 PSD W60L60

PowerBalance G4, 160.2197802197802 lm/W, 965 cool daylight, DALI

PowerBalance G4 (rentang RC650) adalah jajaran produk lampu kantor lengkap yang menciptakan lingkungan yang nyaman, fleksibel, dan modern sehingga mendorong kreativitas serta inovasi. Jajaran produk ini menyediakan beragam opsi kontrol (Interact office, Interact pro, POE) yang akan membuat kantor Anda hemat energi dan mudah dikelola.

Product data

Informasi Umum	
Jumlah unit alat	1 unit
Alat	-
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Spesifikasi
Periode garansi	3 tahun
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	4.374 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	160.2197802197802 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	90
Jumlah sumber cahaya	4
Sudut sumber cahaya	88 °
Warna sumber cahaya	965 cool daylight
Tipe optik	Opal
Penyebaran sinar lampu luminer	88°

Golongan silau terpadu CEN	16
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	18,2 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,2 ms
Konsumsi Daya	27,3 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	-
Kabel	Kabel 0,2 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	35
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	DALI
Antarmuka kontrol	DALI

PowerBalance G4

Tingkat redup maksimum	1%
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Perangkat pemasangan	Kotak pemasangan tertanam persegi
Lapisan penutup optik	Opal
Panjang keseluruhan	597 mm
Lebar keseluruhan	597 mm
Tinggi keseluruhan	70 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	70 x 597 x 597 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Opal
Berat Bersih (Bagian)	3,990 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	-

Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spesifikasi risiko fotobiologis	0,2 m
Sesuai EU RoHS	Tidak
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	RC650B LED40S965 PSD W60L60
Nama lengkap produk	RC650B LED40S965 PSD W60L60
Kode urutan	911401563146
No. Material (12NC)	911401563146
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2

Dimensional drawing

