



# GreenUp deep recessed downlight G2

## DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2

GreenUp deep recessed downlight G2, 5.5 W, 600 lm, 4000 K, Optik lensa tersebar, IP20 | Perlindungan jari

Jajaran GreenUp deep recessed downlight G2 menawarkan pilihan luminer LED populer yang tidak hanya menangkap tren lampu dengan desain tanam, tetapi juga hadir dengan kualitas Philips tingkat tinggi dan harga bersaing. Andal, hemat energi, dan terjangkau—sesuai kebutuhan Anda.

### Product data

Informasi Umum		Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		336
Tangga penawaran	Nilai	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	600 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Mekanis dan Housing	
Indeks renderasi warna (CRI)	80	bahan perumahan	Plastik
Warna sumber cahaya	Putih	Material penutup optik	Polikarbonat
Golongan silau terpadu CEN	28	Warna Housing	Hitam
Pengoperasian dan Kelistrikan		Lapisan penutup optik	Optik lensa tersebar
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Konsumsi Daya	5,5 W	Tipe penutup optik	Diffuser Polikarbonat
Faktor Daya (Fraksi)	0.5	Berat Bersih (Bagian)	0,056 kg

## GreenUp deep recessed downlight G2

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +20%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2
---------------------	-------------------------------

Nama lengkap produk	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2
Kode produk lengkap	692382867602599
Kode urutan	911401563743
No. Material (12NC)	911401563743
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828676025
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48
EAN/UPC - Kantung	6923828676254

### Dimensional drawing

