



GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P6 940 PSU-E MB

GreenSpace Accent Elbow GCGM, 5.4 W, 6.6 W, 940 neutral white, IP20 | Perlindungan jari

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Accent Elbow adalah rangkaian produk yang disesuaikan untuk penggunaan retail dan horeka dengan berbagai pilihan optik, keragaman lumen, ketersediaan kontrol, dan sudut kemiringan.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Dapat diredupkan	Tidak
Tangga penawaran	Kinerja	Antarmuka kontrol	-
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	650 lm	bahan perumahan	Aloi Aluminium
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Material penutup optik	Akrlit
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Warna Housing	Putih
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	Lapisan penutup optik	Buram
Warna sumber cahaya	940 neutral white	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Pengoperasian dan Kelistrikan		Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V	Tipe penutup optik	Akrlit
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz		
Konsumsi Daya	5,4 6,6 W		
Faktor Daya (Fraksi)	0,9		
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-		
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II		

GreenSpace Accent Elbow GCGM

Berat Bersih (Bagian)	0,345 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	RS305B P6 940 PSU-E MB

Nama lengkap produk	RS305B P6 940 PSU-E MB
Kode produk lengkap	872016952823999
Kode urutan	911401564102
No. Material (12NC)	911401564102
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169528239
Numerator - Pak per kotak bagian luar	36
EAN/UPC - Kantung	8720169539723

Dimensional drawing

