



# GreenUp deep recessed downlight G2

## DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2

GreenUp deep recessed downlight G2, 13 W, 1600 lm, 4000 K, Optik lensa tersebar, IP20 | Perlindungan jari

Jajaran GreenUp deep recessed downlight G2 menawarkan pilihan luminer LED populer yang tidak hanya menangkap tren lampu dengan desain tanam, tetapi juga hadir dengan kualitas Philips tingkat tinggi dan harga bersaing. Andal, hemat energi, dan terjangkau—sesuai kebutuhan Anda.

### Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Nilai

  

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.600 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	110 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	Putih
Golongan silau terpadu CEN	28

  

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	13 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9

Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	124
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

  

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

  

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Plastik
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Hitam
Lapisan penutup optik	Optik lensa tersebar
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Diffuser Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,220 kg

## GreenUp deep recessed downlight G2

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +20%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2
---------------------	---------------------------------

Nama lengkap produk	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2
Kode produk lengkap	692382867612499
Kode urutan	911401564643
No. Material (12NC)	911401564643
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828676124
Numerator - Pak per kotak bagian luar	36
EAN/UPC - Kantung	6923828676346

### Dimensional drawing

