



GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

BN398X LED20/865 L600 L1 S OP

GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C, 16.5 W, 2200 lm, 6500 K, Opal

GreenPerform sınır aydınlatma ünitesi BN398C, perakende ve endüstri uygulamaları için iyi performans ve çoklu lümen çıkışı ile maliyet açısından rekabetçi bir lineer çözümdür. Farklı montaj seçenekleri ihtiyacını karşılamak için yüzeye monte ve asılı kurulumları sunar. Çoklu optik tasarımları, farklı uygulamalara da uyum sağlayabilir.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | Işık kaynağının ışın açısı | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| Sürücü birimi sayısı | 1 ünite | Işık kaynağı rengi | 865 soğuk gün ışığı |
| Sürücü | - | Optik sistem türü | Opal |
| Tertibat dahildir | Evet | Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | - |
| Işık kaynağı motoru türü | LED | Etkili projeksiyon alanı | 0 m ² |
| Değer merdiveni | Performans | Çalıştırma ve Elektrik | |
| Garanti süresi | 3 yıl | Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Işık Teknik Ayrıntıları | | Hat Frekansı | 50 or 60 Hz |
| Işık Akısı | 2.200 lm | Kalkış Akımı | 8 A |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 6500 K | Ani akım süresi | 186 ms |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 146,66666666666666 lm/W | Güç Tüketimi | 16,5 W |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | ≥80 | Güç Faktörü (Kesir) | 0.9 |
| Işık kaynağı sayısı | 2 | Bağlantı | - |

GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

| | |
|--|--------------------------------|
| Kablo | Fırsız 0,3 m uzunluğunda kablo |
| MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 84 |
| Rastgele anahtara uygun | Yok |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I |
| Kontroller ve Dim Etme | |
| Dim Edilebilir | Hayır |
| Kontrol arayüzü | - |
| Maksimum dim seviyesi | 20% |
| Mekanik ve Muhafaza | |
| Muhafaza Malzemesi | Metal |
| Reflektör malzemesi | - |
| Optik sistem malzemesi | Polimetil metakrilat |
| Optik kapak malzemesi | Polimetil metakrilat |
| Muhafaza Rengi | Beyaz |
| Montaj cihazı | Montaj ayağı |
| Optik kapak kaplaması | Opal |
| Toplam uzunluk | 626 mm |
| Genel genişlik | 58 mm |
| Genel yükseklik | 58 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 58 x 58 x 626 mm |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK03 [0,3 J] |
| Optik kapak tipi | Lenssiz |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,990 kg |
| Onay ve Uygulama | |
| Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn |
| Alev alma işareti | - |
| CE işareti | Evet |

| | |
|------------------------------------|--|
| ENEC işareti | - |
| Fotobiyolojik risk | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Fotobiyolojik risk teknik özelliği | 0,2 m |
| EU RoHS ile uyumludur | Hayır |
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 ila +30 °C |

UV

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| UV-C ışınması | 0 W |
| 0,2 m'de tanımlanan UV-C ışınımı | 0 mW/m ² |


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|------------------------|--------|
| Işık akısı toleransı | +/-10% |
| Başlangıç renk türü | SDCM<9 |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

Ürün Verileri

| | |
|--|-------------------------------|
| Sipariş ürün adı | BN398X LED20/865 L600 L1 S OP |
| Tam ürün adı | BN398X LED20/865 L600 L1 S OP |
| Tam ürün kodu | 692382865614000 |
| Sipariş kodu | 65614000 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401564691 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 6923828656140 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1 |
| EAN/UPC - Kutu | 6923828656140 |

Boyutlu çizim



GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

