



GreenUp deep recessed downlight G2

DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2

GreenUp deep recessed downlight G2, 16.5 W, 1800 lm, 3000 K, Optik lensa tersebar, IP20 | Perlindungan jari

Jajaran GreenUp deep recessed downlight G2 menawarkan pilihan luminer LED populer yang tidak hanya menangkap tren lampu dengan desain tanam, tetapi juga hadir dengan kualitas Philips tingkat tinggi dan harga bersaing. Andal, hemat energi, dan terjangkau—sesuai kebutuhan Anda.

Product data

Informasi Umum		Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		112
Tangga penawaran	Nilai	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	1.800 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	99 lm/W	Mekanis dan Housing	
Indeks renderasi warna (CRI)	80	bahan perumahan	Plastik
Warna sumber cahaya	Putih	Material penutup optik	Polikarbonat
Golongan silau terpadu CEN	28	Warna Housing	Hitam
Pengoperasian dan Kelistrikan		Lapisan penutup optik	Optik lensa tersebar
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Konsumsi Daya	16,5 W	Tipe penutup optik	Diffuser Polikarbonat
Faktor Daya (Fraksi)	0.9	Berat Bersih (Bagian)	0,220 kg

GreenUp deep recessed downlight G2

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +20%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2
---------------------	---------------------------------

Nama lengkap produk	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2
Kode produk lengkap	692382867614899
Kode urutan	911401564843
No. Material (12NC)	911401564843
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828676148
Numerator - Pak per kotak bagian luar	36
EAN/UPC - Kantung	6923828676360

Dimensional drawing

