



GreenUp deep recessed downlight G2

DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2

GreenUp deep recessed downlight G2, 16.5 W, 2000 lm, 6500 K, Óptica de lente difusa, IP20 | Protección para los dedos

La línea GreenUp deep recessed downlight G2 ofrece una selección de luminarias LED populares que no solo capturan la tendencia de las luminarias empotradas profundas, sino que también ofrecen el excelente nivel de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible: justo lo que necesita.

Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Valor
Factor de potencia (fracción) 0.9	
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 112	
Clase de protección IEC Clase de seguridad II	
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	110 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Color de la fuente de luz	Blanco
Clasificación de brillo unificada CEN	28
Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica de lente difusa
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Difusor de policarbonato
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	16,5 W

GreenUp deep recessed downlight G2

Peso neto (pieza)	0,220 kg	Nombre del producto completo	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2
Aprobación y aplicación		Full EOC	692382867616299
Marca CE	Si	Código del pedido	911401565043
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C	N.º de material (12NC)	911401565043
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)		Numerador: cantidad por paquete	1
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +20%	EAN/UPC: producto/caja	6923828676162
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%	Numerador: paquetes por caja externa	36
Información del producto		EAN/UPC - Caja	6923828676384
Nombre del producto del pedido	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2		

Plano de dimensiones

