



GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB

GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C, 26 W, 3800 lm, 4000 K, Opal

GreenPerform sınır aydınlatma ünitesi BN398C, perakende ve endüstri uygulamaları için iyi performans ve çoklu lümen çıkışı ile maliyet açısından rekabetçi bir lineer çözümdür. Farklı montaj seçenekleri ihtiyacını karşılamak için yüzeye monte ve asılı kurulumları sunar. Çoklu optik tasarımları, farklı uygulamalara da uyum sağlayabilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık kaynağının ışın açısı	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Sürücü	-	Optik sistem türü	Opal
Tertibat dahildir	Evet	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-
Işık kaynağı motoru türü	LED	Etkili projeksiyon alanı	0 m ²
Değer merdiveni	Performans		
Garanti süresi	3 yıl		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Akısı	3.800 lm	Giriş Voltajı	220-240 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	146,15384615384616 lm/W	Kalkış Akımı	8 A
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80	Ani akım süresi	186 ms
Işık kaynağı sayısı	4	Güç Tüketimi	26 W
		Güç Faktörü (Kesir)	0.9
		Bağlantı	-

GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

Kablo	Fişsiz 0,3 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	84
Rastgele anahtara uygun	Yok
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	20%
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Metal
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Muhafaza Rengi	Beyaz
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	1.188 mm
Genel genişlik	58 mm
Genel yükseklik	58 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	58 x 58 x 1188 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Lenssiz
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,690 kg
Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-

CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +30 °C

UV

UV-C ışıması	0 W
0,2 m'de tanımlanan UV-C ışıması	0 mW/m ²


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM<14
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB
Tam ürün adı	BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB
Tam ürün kodu	692382865619500
Sipariş kodu	65619500
Malzeme No. (12NC)	911401565191
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6923828656195
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	6923828656195

Boyutlu çizim



GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

