

PHILIPS

Lighting



# Đèn âm trần sâu GreenUp G2

## DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2

Đèn âm trần sâu GreenUp G2, 26 W, 2880 lm, 3000 K, Kính chóa quang học khuếch tán, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Dòng đèn âm trần sâu GreenUp G2 gồm tuyển tập các đèn LED phổ biến, không chỉ bắt kịp xu hướng thiết kế âm sâu mà còn đi kèm với chất lượng cao của Philips với mức giá cạnh tranh. Đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và giá cả phải chăng – chính xác là những gì bạn cần.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Giá trị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	2.880 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Quang hiệu (danh mức) (Danh định)	99 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Trắng
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	28
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	26 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9

Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	135
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Đen
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Kính chóa quang học khuếch tán
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0.402 kg

## Đèn âm trần sâu GreenUp G2

### Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C

### Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)

Dung sai quang thông	-10% / +20%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2
-----------------------	---------------------------------

Tên sản phẩm đầy đủ	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2
Mã sản phẩm đầy đủ	692382867620999
Mã đơn hàng	911401565443
Số vật liệu (12NC)	911401565443
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828676209
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	18
EAN/UPC - Vỏ	6923828676469

### Bản vẽ kích thước

