GreenPerform Highbay Dikdörtgen

BY570P LED100/NW PSU HRO PP

GreenPerform Highbay Dikdörtgen, 64 W, 10000 lm, 4000 K, 45° x 90°

GreenPerform Highbay Rectangular, GreenPerform ailesinin güvenilir performans konusundaki kıskanılacak ününü devam ettiriyor. Optimize edilmiş optik tasarımıyla yalnızca Birleşik Parlama Derecesi (UGR) kontrolü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda lider sistem verimliliği, kompakt boyutlar ve genişletilmiş uzun vadeli kalite vaat ediyor. Hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiş olup, Interact ölçeklenebilir sistem gibi IoT yazılımlarıyla da tam uyumludur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans
Garanti süresi	3 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	10.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	156 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağının ışın açısı	116 °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Optik sistem türü	Simetrik
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	45° x 90°
Birleşik parlama derecesi CEN	28

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	41,6 A
Ani akım süresi	0,665 ms
Güç Tüketimi	64 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	-
Kablo	3 kutuplu fişsiz kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	6
Rastgele anahtara uygun	Hayır

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	-
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	RAL 7043
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	340 mm
Genel genişlik	236 mm
Genel yükseklik	110 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	110 x 236 x 340 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,050 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-30 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.380,0.379)
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BY570P LED100/NW PSU HRO PP
Tam ürün adı	BY570P LED100/NW PSU HRO PP
Sipariş kodu	911401566743
Malzeme No. (12NC)	911401566743
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim



© 2024 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.