



# SlimBalance G3

## RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD

SlimBalance G3, 111 lm/W, 940 blanco neutro, DALI

SlimBalance G3 SP570P es una opción de iluminación lineal flexible para oficinas que se adapta perfectamente a diversos espacios, como espacios de oficina y educativas. Ofrece una amplia gama de tamaños, con anchos de 35/60/90/120 mm y longitudes de 600/1200/1500 mm, lo que permite su uso en múltiples aplicaciones. Sus formas geométricas contribuyen a crear espacios diferenciados y únicos. Gracias a su diseño especialmente pensado, garantiza una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos. Además, para ciertos modelos, está disponible la opción UGR19 mediante una solución personalizada a fin de brindar un ambiente de oficina con un confort visual mejorado.

### Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Etiqueta de Servicio	Sí
Nivel	Rendimiento

  

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	1.950 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	111 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>90
Ángulo de haz de la fuente de luz	116 °
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro
Clasificación de brillo unificada CEN	27

  

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V

  

Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	23,1 A
Consumo de energía	17,5 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	22
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

  

Controles y atenuación	
Regulable	DALI
Interfaz de control	DALI

  

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado

## SlimBalance G3

Longitud total	670 mm
Ancho total	70 mm
Altura total	80 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	80 x 70 x 670 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado
Peso neto (pieza)	1,400 kg

### Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<=4
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD
Nombre del producto completo	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD
Descripción de código local	Módulo Continuo, 600x60mm, Dali
Código del pedido	911401568542
N.º de material (12NC)	911401568542
Código local	911401568542
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	2

### Plano de dimensiones

