



GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED27S/840 L1 S L1200

GreenPerform Waterproof G3, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K

GreenPerform Su Geçirmez G3, zorlu uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Yalnızca mükemmel optik performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca Interact gibi IoT yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştığı için özelleştirme, kolaylık ve veriye dayalı fikir seçenekleri de sunar.

Güvenlik ve uyarılar

- UV ışınması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP65 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık kaynağı rengi	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Sürücü	EB [Elektronik]	Optik sistem türü	-
Tertibat dahildir	Evet	Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable
Işık kaynağı motoru türü	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Service etiketi	Evet	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Değer merdiveni	Performans	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Kalkış Akımı	8 A
Işık Akısı	2.700 lm	Ani akım süresi	186 ms
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Güç Tüketimi	18,8 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	143,6 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Bağlantı	3 kutuplu itmeli konektör
Işık kaynağı sayısı	1	Kablo	-
		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	84

GreenPerform Waterproof G3

Rastgele anahtara uygun	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Kablosuz dim etme
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	20%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Plastik
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	1.215 mm
Genel genişlik	80 mm
Genel yükseklik	76 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	76 x 80 x 1215 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	1.400 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
---------------------	-----------------------------

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM±3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	WT198X LED27S/840 L1 S L1200
Tam ürün adı	WT198X LED27S/840 L1 S L1200
Tam ürün kodu	872016953246599
Sipariş kodu	53246599
Malzeme No. (12NC)	911401571191
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169532465
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	9
EAN/UPC - Kutu	8720169543959

Boyutlu çizim



GreenPerform Waterproof G3

