

PHILIPS

Lighting



GreenPerform Highbay Dikdörtgen

BY570X LED250/CW SIA HRO PP

GreenPerform Highbay Dikdörtgen, 177 W, 25000 lm, 6500 K, Kablosuz, 45° x 90°

GreenPerform Highbay Rectangular, GreenPerform ailesinin güvenilir performans konusundaki kiskanılacak ününü devam ettiriyor. Optimize edilmiş optik tasarımıyla yalnızca Birleşik Parlama Derecesi (UGR) kontrolü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda lider sistem verimliliği, kompakt boyutlar ve genişletilmiş uzun vadeli kalite vaat ediyor. Hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiş olup, Interact ölçeklenebilir sistem gibi IoT yazılımlarıyla da tam uyumludur.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | |
|-----------------------------------|---------------------|--|------------------------|
| Tertibat dahildir | Evet | Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 45° x 90° |
| Işık kaynağı motoru türü | LED | Birleşik parlama derecesi CEN | 28 |
| Service etiketi | Evet | Çalıştırma ve Elektrik | |
| Değer merdiveni | Performans | Giriş Voltajı | 220 ila 240 V |
| Garanti süresi | 3 yıl | Hat Frekansı | 50 to 60 Hz |
| Işık Teknik Ayrıntıları | | Kalkış Akımı | 10,2 A |
| Işık Akısı | 25.000 lm | Ani akım süresi | 0,76 ms |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 6500 K | Güç Tüketimi | 177 W |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 142 lm/W | Güç Faktörü (Kesir) | 0.95 |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 | Bağlantı | - |
| Işık kaynağının ışın açısı | 116 ° | Kablo | 3 kutuplu fişsiz kablo |
| Işık kaynağı rengi | 865 soğuk gün ışığı | MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 6 |
| Optik sistem türü | Simetrik | Rastgele anahtara uygun | Hayır |

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

| | |
|--|--|
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I |
| Kontroller ve Dim Etme | |
| Dim Edilebilir | Kablosuz dim etme |
| Kontrol arayüzü | Kablosuz |
| Maksimum dim seviyesi | 1% |
| Mekanik ve Muhafaza | |
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum Alaşımı |
| Reflektör malzemesi | - |
| Optik sistem malzemesi | Polikarbon |
| Optik kapak malzemesi | Polikarbon |
| Muhafaza Rengi | RAL 7043 |
| Optik kapak kaplaması | Şeffaf |
| Toplam uzunluk | 328 mm |
| Genel genişlik | 320 mm |
| Genel yükseklik | 130 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 130 x 320 x 328 mm |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK06 [1 J] |
| Optik kapak tipi | Polikarbon |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 6,540 kg |

| | |
|-------------------------------|--|
| Onay ve Uygulama | |
| CE İşareti | Evet |
| Fotobiyolojik risk | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 35 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -30 - +45 °C |

| | |
|---|---------------|
| Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) | |
| Işık akısı toleransı | -10% / +10% |
| Başlangıç renk türü | (0.313,0.324) |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

| | |
|--|-----------------------------|
| Ürün Verileri | |
| Sipariş ürün adı | BY570X LED250/CW SIA HRO PP |
| Tam ürün adı | BY570X LED250/CW SIA HRO PP |
| Sipariş kodu | 911401573643 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401573643 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1 |

Boyutlu çizim

