



GreenSpace Surface Mount

SM303C P6 927 PSU MB

GreenSpace Surface Mount, 5.4 W, 6.6 W, 500 lm, 2700 K, Buram, IP20 | Perlindungan jari

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Dapat diredupkan	Tidak
Tangga penawaran	Kinerja	Antarmuka kontrol	-
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	500 lm	bahan perumahan	Aloi Aluminium
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K	Material penutup optik	Akrlilat
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	84 lm/W	Warna Housing	Putih
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	Lapisan penutup optik	Buram
Warna sumber cahaya	927 putih hangat	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Pengoperasian dan Kelistrikan		Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V	Tipe penutup optik	Akrlilat
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz		
Konsumsi Daya	5,4 6,6 W		
Faktor Daya (Fraksi)	0.5		
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-		
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II		

GreenSpace Surface Mount

Berat Bersih (Bagian)	0,343 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	SM303C P6 927 PSU MB

Nama lengkap produk	SM303C P6 927 PSU MB
Kode produk lengkap	872016952674799
Kode urutan	911401574912
No. Material (12NC)	911401574912
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169526747
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8720169538238

Dimensional drawing

