



GreenSpace Surface Mount

SM303C P6 927 PSU MB

GreenSpace Surface Mount, 5.4 W, 6.6 W, 500 lm, 2700 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

产品数据

| 一般資訊 | |
|------------------------|----------------|
| 照明 source 引擎類型 | LED |
| 價值階梯 | 效能 |
| 照明技術 | |
| 光通量 | 500 lm |
| 相關色溫 (標稱) | 2700 K |
| 光效 (額定) (標準) | 84 lm/W |
| 演色性指數 (CRI) | >90 |
| 光源色彩 | 927 暖白光 |
| 運轉與電力 | |
| 輸入電壓 | 200 至 240 V |
| 電網頻率 | 50 to 60 Hz |
| 耗電量 | 5.4 6.6 W |
| 功率因數 (比值) | 0.5 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | - |
| 保護等級 IEC | |
| | 安全等級 II |
| 控制與調光 | |
| 可調光 | 否 |
| 控制介面 | - |
| 機械與外罩 | |
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 光學罩材質 | 丙烯酸酯 |
| 外罩色彩 | 白色 |
| 光學罩表面處理 | 霧面 |
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |
| 機械衝擊保護規範 | IK03 [0.3 J] |
| 光學罩類型 | 丙烯酸酯 |
| 淨重 (個) | 0.343 kg |

GreenSpace Surface Mount

| 認證與應用 | |
|------------------|----------------------|
| CE 標誌 | 無 |
| 環境溫度範圍 | -20 至 +40 °C |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) | |
| 光通量容限 | +/-10% |
| 功耗容差 | +/-10% |
| 產品資料 | |
| 下訂產品名稱 | SM303C P6 927 PSU MB |

| | |
|-----------------|----------------------|
| 完整產品名稱 | SM303C P6 927 PSU MB |
| 完整產品代碼 | 872016952674799 |
| 訂單代碼 | 911401574912 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401574912 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169526747 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 24 |
| EAN/UPC - 箱 | 8720169538238 |

二维绘图

