



GreenSpace Accent Elbow GCGM

RS305B P6 930 PSD-E MB

GreenSpace Accent Elbow GCGM, 5.4 W, 6.6 W, 930 暖白光, 數位可定址照明介面 (DALI), IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Accent Elbow 提供全系列產品系列，包括各種光學裝置、流明多樣性、控制可用性，以及廣泛的可傾斜角度選項，專為商店與飯店照明量身定制。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
照明技術	
光通量	610 lm
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標準)	93 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	930 暖白光
運轉與電力	
輸入電壓	200 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	5.4 6.6 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-

保護等級 IEC	安全等級 II
控制與調光	
可調光	是
控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)
機械與外罩	
外殼材質	鋁合金
光學罩材質	丙烯酸酯
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	霧面
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	丙烯酸酯
淨重 (個)	0.360 kg

GreenSpace Accent Elbow GCGM

認證與應用

CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	RS305B P6 930 PSD-E MB
--------	------------------------

完整產品名稱	RS305B P6 930 PSD-E MB
完整產品代碼	872016952847599
訂單代碼	911401575302
材質 Nr. (12NC)	911401575302
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169528475
分子 - 每一外盒包裝	36
EAN/UPC - 箱	8720169539969

二维绘图

